



Kasutusala

Loputus- ja kuivatusaine iga tüüpi nõudele ja nõudepesumasinatele. Spetsiaalselt klaasi, portselani, roostevaba terase, instrumendikandikute ning hambaarsti- ja laboriistade loputamiseks kohandatud.

Omadused

Happeline loputus- ja kuivatusaine karedas või metalle sisalduvas vees kasutamiseks.

Eelised

- Mõeldud kasutamiseks soojustagastusega masinates
- Eriti sobiv lubjarikka vee puhul
- Hoiab ära katlakivi ja rooste tekke
- Takistab vahu teke
- Tagab läikiva, plekkideta pinna
- Omab Põhjamaade Luige keskkonnamärgistust

Nimetus	Aquila
Tootegrupp	Kuivatusained
Välimus	Sinine
Tihedus (20 °C)	1050 kg/m ³
pH kontsentratsioon	u 3

Doseerimisjuhend

Automaatne doseerimine doseerimisseadme abil. Dosaatori paigaldab Puhastusimport OÜ esindaja (Kadaka tee 3/2, Tallinn, tel 655 0005). Pese täismasinaga nii tihti kui võimalik. Väldi üle- ja aladoseerimist. Pese võimalikult madalal temperatuuril, et tulemuseks oleks hügieeniliselt puhtad nõud.

Pakendid

Toote nr	Ühik	Kogus/kastis
10724	5-liitrine kanister	3
10726	10-liitrine kanister	1
10728	200-liitrine kanister	1

Transport ja hoiustamine

Talub temperatuuri kuni -2 °C. Juhul kui toode on jäätunud, siis võib selle üles sulatada, kuid pakendit tuleb pärast loksutada.

Ohutuseeskirjad

Keemiline aine, kasutamisel jälgida tavapäraseid ohutusnõudeid. Täiendav info etiketil ja ohutuskaardil.